



Přesný vnitřní měřicí přístroj na slepé otvory SS, Rozsah měření: 110-300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vycházející z verze **Schwenk. Schwenk slepý otvor SS**. Pro měření slepých otvorů a středících nákrůžků. Posuvné měřítko a pohyblivý měřicí dotyk osazený tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj **bez** zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Technický popis

Rozsah měření	110 - 300 mm
Rozsah měření posuvného měřidla	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Vzdálenost ode dna otvoru h	2 mm
Počet posuvných měřidel	4
Hloubka měření	45 mm

Šířka středícího talíře	81 mm
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 800 mm	023210 800
--	------------

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 225 mm	484030 225
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm Rozsah měření 12,5 mm	434322 12,5
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm	484030 175
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 275 mm	484030 275
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU1 ks Typ 90-300	439914 90-300
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1