

Mitutoyo
Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 35-60 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	435202 35-60
GTIN	4946368612515
Třída artiklu	44A

Popis
Provedení:

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na Ø otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu Ø přesnosti , válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 432050 vel. 10/58 s odečítáním po 1/100 mm.

Kalibrování: C4

Přesnost opakování bez úchylkoměru: 0,5 µm

Hloubka měření: 150 mm

Počet měřicích čepů: 6

Šířka středícího talíře: 20 mm

Technický popis

Počet měřicích čepů	6
Hloubka měření	150 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm

Rozsah měření	35 - 60 mm
Šířka středícího talíře	20 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	013520 60
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	013210 10
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	012930 60
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023210 60
Kalibrace DAkkS Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 60 mm	023220 60

Příslušenství

Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 2 mm	435230 2
úchylkoměr Rozsah měření / Ø pouzdra 10/58 mm	432050 10/58
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 1 mm	435230 1
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU 1 ks Typ 35-90	439914 35-90
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435230 0,5