



## Vlhkoměr a teploměr, Typ: 608H1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Pro přesné určování **vlhkosti, teploty a rosného bodu**. Necitlivý na orosení. Bezúdržbový. **Údaj min / max** s funkcí Reset. Lze postavit a zavěsit.

#### Použití:

Ideální pro sledování klimatu v místnostech.

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081561 vel. 6LR61 a kalibračního protokolu.

### Technický popis

Rozsah měření relativní vlhkosti	10 - 95 %
Rozsah měření teploty	0 - 50 °C
Mezní chyba relativní vlhkosti	3 %
Rozsah měření rosného bodu td	-20 - 50 °C
Rozlišení teploty (0 – 50 °C)	0,1 °C
Výška	90 mm
Hloubka	40 mm

Šířka	111 mm
Mezní chyba rosný bod td	±0,5 (při 25 °C) °C
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	I6
Druh produktu	Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

## Služby

Kalibrování Teploměr a vlhkoměr Typ A	027660 A
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A