



Datový záznamník, Typ: 175H1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Robustní, kompaktní 2kanálový záznamník s velkým, podsvíceným displejem. Interní paměť pro 1 milion naměřených hodnot. Vysoká bezpečnost dat také v případě prázdné baterie. Měřicí takt je možné nastavovat v rozsahu 10 sekund a 24 hodin. Životnost baterie ≥ 3 roky (měřicí takt 15 min., 25 °C). Dvě standardní rozhraní (mini USB a SD karta) pro snadné programování a načítání dat záznamníku přímým připojením k počítači. Dodatečné měření a ukládání relativní vlhkosti.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, zámku, 3 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu, softwar ComSoft Basic V5 je zdarma ke stažení.

Zvláštní příslušenství:

USB kabel 474183 vel. USB.

Technický popis

Délka	149 mm
-------	--------

Ochranná třída IP	IP 54
Mezní chyba teploty (interní čidlo)	±0,4 °C
Mezní chyba teploty (externí čidlo)	±0,5 °C
Výška	30 mm
Rozsah měření teploty (interní čidlo)	-20 - 55 °C
Mezní chyba relativní vlhkosti	±2 %
Označení výrobce	175 H1
Šířka	55 mm
Kalibrování	I6
Rozsah měření relativní vlhkosti	0 - 100 %
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní USB.
Druh produktu	Datový záznamník

Služby

Kalibrování Teploměr a vlhkoměr Typ A	027660 A
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
USB kabel Typ USB	474183 USB