



## Vlhkoměr a teploměr, Typ: 608H2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

Pro přesné určování **vlhkosti, teploty a rosného bodu**. Necitlivý na orosení. Bezúdržbový. **Údaj min / max** s funkcí Reset. Lze postavit a zavěsit. Navíc s alarmem (blikající displej) při překročení mezní hodnoty.

#### Použití:

Ideální pro sledování klimatu v místnostech.

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081561 vel. 6LR61 a kalibračního protokolu.

### Technický popis

Rozsah měření rosného bodu td	-40 - 70 °C
Mezní chyba relativní vlhkosti	2 %
Rozsah měření teploty	-10 - 70 °C
Rozsah měření relativní vlhkosti	2 - 98 %
Šířka	111 mm
Výška	90 mm

Mezní chyba rosný bod td	±0,5 (při 25 °C) °C
Hloubka	40 mm
Rozlišení teploty (0 – 50 °C)	0,1 °C
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	I6
Druh produktu	Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

## Služby

Kalibrování Teploměr a vlhkoměr Typ A	027660 A
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A