



Infračervený teploměr a vlhkoměr, Typ: 835T1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Rychlé, precizní infračervené teploměry s intuitivním a komfortním vedením menu pomocí ikon a joysticku. Optika 50:1 umožňuje bezpečné měření také z velké vzdálenosti. 4bodový laser zobrazuje přesný rozsah měření a předchází chybným měřením.

- **Automaticky adaptabilní emisivita ve spojení s povrchovým čidlem č. 474120 vel. OF.**
- **Měření online ve spojení s bezplatným softwarem.**
- **Paměť pro 200 měřících hodnot a 20 hodnot emisivity.**
- **Vypínatelné osvětlení displeje.**
- **Optický a akustický alarm při překročení mezních hodnot.**

Použití:

Největší možná bezpečnost a přesnost při měření teplot ze střední vzdálenosti.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR6 a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čidlo č. 474120 vel. OF, software EasyClimate k dispozici k bezplatnému stažení.

Technický popis

Mezní chyba (-20,0 až -0,1 °C)	±1,5 °C
Mezní chyba (0,0 až 99,9 °C)	±1,0 °C
Mezní chyba zbývajícího rozsahu měření	±1 % z prům. hodn.
Mezní chyba (-30,0 až -20,1 °C)	±2,5 °C
Optika	50 : 1
Hmotnost	514 g
Infračervené rozlišení	0,1 °C
Nastavitelný stupeň vyzařování	0,1 - 1
Šířka	166 mm
Rozsah měření	-30 - 600 °C
Délka	193 mm
Výška	63 mm
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet laserových bodů	4
Kalibrování	I5
Druh produktu	Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

Služby

Kalibrace DAkkSInfračervený teploměr Typ A	027610 A
KalibrováníInfračervený teploměr Typ A	027600 A

Příslušenství

Teplotní snímač typu K Typ OF	474120 OF
-------------------------------	-----------