



Datový záznamník s USB dokovací stanicí, Typ: 174T



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474200 174T
GTIN	4029547010828
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřících hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii. Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřicí cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu. Navíc dokovací stanice s USB připojovacím kabelem. Software ComSoft Basic V5 k dispozici pro bezplatné stažení.

Technický popis

Výška	18,5 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Délka	60 mm

Šířka	38 mm
Mezní chyba teploty	±0,5 °C
Rozsah měření teploty	-30 - 70 °C
Kalibrování	I9
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní USB.
Paměť přístroje	16000 naměřené hodnoty
Druh produktu	Datový záznamník

Služby

Kalibrování Teploměr prostorové teploty Typ B	027650 B
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------