



Sada vnitřních přesných měřicích přístrojů TK bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 50-230mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435070 50-230
GTIN	2050001046680
Třída artiklu	46F

Popis

Provedení:

Samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středícím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých \varnothing zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.

Pevné měřicí čepy **osazené TK.**

Použití:

K přesnému měření \varnothing otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké hloubky měření č. 435142, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Upozornění:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.

Technický popis

Hloubka měření	180 - 230 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Rozsah měření	50 - 230 mm
Počet měřicích destiček	7
Počet měřicích čepů	18
Počet přístrojů pro přesné měření	2
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S9
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

KalibrováníPřístroje na přesné vnitřní měření Rozsah měření 50-230 mm	020580 50-230
---	---------------

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 225 mm	484030 225
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 60 mm	484030 60
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm	484030 175
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 85 mm	484030 85
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Indukční přesný úchylkoměr Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 275 mm	484030 275
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 130/5 µm	434674 130/5

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 80 mm	484030 80
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 250/10 µm	434674 250/10
Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 55 mm	484030 55