



Infračervený teploměr a vlhkoměr, Typ: 835T2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Rychlé, precizní infračervené teploměry s intuitivním a komfortním vedením menu pomocí ikon a joysticku. Optika 50:1 umožňuje bezpečné měření také z velké vzdálenosti. 4bodový laser zobrazuje přesný rozsah měření a předchází chybným měřením.

- **Automaticky adaptabilní emisivita ve spojení s povrchovým čidlem č. 474120 vel. OF.**
- **Měření online ve spojení s bezplatným softwarem.**
- **Paměť pro 200 měřících hodnot a 20 hodnot emisivity.**
- **Vypínatelné osvětlení displeje.**
- **Optický a akustický alarm při překročení mezních hodnot.**

S rozšířeným měřícím rozsahem do 1500 °C.

Použití:

Přesné měření do 1500 °C z bezpečné vzdálenosti.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR6 a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čidlo č. 474120 vel. OF, software EasyClimate k dispozici k bezplatnému stažení.

Technický popis

Optika	50 : 1
Mezní chyba zbývajícího rozsahu měření	±2,0 °C / ±1 % z prům. hodn.
Délka	193 mm
Hmotnost	514 g
Rozsah měření	-10 - 1500 °C
Infračervené rozlišení	0,1 (-10 až +999,9 °C); 1 (+1000 až +1500 °C) °C
Nastavitelný stupeň vyzařování	0,1 - 1
Šířka	166 mm
Výška	63 mm
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet laserových bodů	4
Kalibrování	I5
Druh produktu	Teploměry a přístroj na měření vlhkosti

Služby

KalibrováníInfračervený teploměr Typ A	027600 A
Kalibrace DAkkSInfračervený teploměr Typ A	027610 A

Příslušenství

Teplotní snímač typu K Typ OF	474120 OF
-------------------------------	-----------