



## Teploměr s teplotním čidlem, Typ: T2



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 474080 T2     |
| GTIN           | 4029547008375 |
| Třída artiklu  | 47B           |

### Popis

#### Provedení:

Miniaturní teploměr kapesního formátu.

Vysoká přesnost (teplotní články typu K).

Patentovaná výkyvná hlava (180°). Dotykový teploměr s povrchovým čidlem. Pružné křížové uložení je vhodné pro jakoukoli plochu.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upevňovací spony, 3 baterie č. 081561 vel. LR3.

### Technický popis

|  |         |
|--|---------|
| Mezní chyba (-50,0 až 99,9 °C)         | ±1 °C   |
| Zpoždění t <sub>99</sub>               | 5 s     |
| Mezní chyba zbývajícího rozsahu měření | ±1 %    |
| Délka trubky snímače                   | 150 mm  |
| Ø trubky snímače                       | 12 mm   |
| Měřené veličiny                        | °C / °F |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Životnost baterií cca                    | 1000 h                           |
| Rozlišení                                | 0,1 °C                           |
| Rozsah měření                            | -50 až +350 krátkodobě až 500 °C |
| Kalibrování                              | Cena na poptávku                 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3                       |
| Počet obsažených baterií                 | 3                                |
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi               |
| Druh produktu                            | Teploměr                         |

### Služby

|  |          |
|--|----------|
| Kalibrování Tepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A | 027520 A |
|--|----------|

### Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|