



Datový záznamník s USB dokovací stanicí, Typ: 174H



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474200 174H
GTIN	4029547010835
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřicích hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii. Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřicí cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat. Dodatečné měření a ukládání relativní vlhkosti.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu. Navíc dokovací stanice s USB připojovacím kabelem. Software ComSoft Basic V5 k dispozici pro bezplatné stažení.

Technický popis

Šířka	38 mm
Rozsah měření teploty	-20 - 70 °C
Délka	60 mm
Mezní chyba relativní vlhkosti	±3 %
Výška	18,5 mm

Mezní chyba teploty	±0,5 °C
Kalibrování	I6
Rozsah měření relativní vlhkosti	0 - 100 %
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní USB.
Paměť přístroje	16000 naměřené hodnoty
Druh produktu	Datový záznamník

Služby

KalibrováníTeploměr a vlhkoměr Typ A	027660 A
Kalibrace DAkkSTeploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------