



## Indukční dotyk pro měření délky, Typ: 2004M



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	434760 2004M
GTIN	4059192055042
Třída artiklu	43A

### Popis

#### Provedení:

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstkou Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření.

Úhlová redukce pro radiální výstup kabelu. Přiložená úhlová redukce umožňuje vedení kabelu pod úhlem.

#### Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

#### Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

#### Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

### Technický popis

Měřicí síla na elektrické nule	0,75 ±0,15 N
Odchylka linearity při ±1,0 mm	1,5 µm
Rozsah měření	±2 mm
Kompatibilita	Mahr
Opakovatelnost	0,1 µm
Odchylka linearity při ±0,5 mm	0,4 µm
Označení výrobce	P 2004M

Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk

## Příslušenství

Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25