



Měřicí přístroj hladiny hluku, Typ: 815



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474300 815
GTIN	4029547001864
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Měřicí přístroj hladiny hluku s třídou přesnosti 2 dle IEC 60942.

Funkce:

Hodnocení frekvence podle charakteristiky A a C; aktuální naměřená hodnota; dílčí měřicí rozsahy; hodnocení času (přepínatelné: FAST 125 ms / SLOW 1 s); min / max paměť.

Použití:

Ideální přístroj pro všední pracovní den; jestli už se jedná o klimatizaci nebo topení, měření hluku strojů nebo hluk u spalovacích zařízení.

Tento měřicí přístroj k měření hladiny hluku v rozmezí 32 - 130 decibelů pokrývá většinu oblastí použití. 30 decibelů je přitom srovnatelný s tikáním hodin a 130 decibelů s pohonem letadla ve vzdálenosti 25 m. Ohodnocení frekvence charakteristiky A přitom odpovídá pocitu akustického tlaku lidského ucha, charakteristika C pak hodnotí nízkofrekvenční podíly zvuku. Právě na pracovišti je měřicí přístroj k měření decibelů nezbytný, protože i u pracoviště v kancelářích není často rozpoznána výška reálných emisí hluku - a proto proti tomu také nelze provést opatření.

Rozsah dodávky:

Včetně mikrofonu, ochrany proti větru, šroubováku pro kalibraci a baterie č. 081561 vel. 6LR61.

Upozornění:

Kalibrovací zařízení hladiny hluku na poptávku.

Technický popis

Označení výrobce	815
Výška	43 mm
Rozsah měření	32 - 130 dB(A)
Šířka	55 mm
Délka	255 mm
Hmotnost	195 g
Mezní chyba	±1,0 dB(A)
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	I12
Druh produktu	Měřič hladiny hluku

Služby

KalibrováníMěřicí přístroj hladiny hluku Typ S	029120 S
--	----------