



Datový záznamník bez USB dokovací stanice, Typ: 174T



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474201 174T
GTIN	4029547010798
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřících hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii. Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřicí cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 65
Délka	60 mm
Šířka	38 mm
Výška	18,5 mm

Mezní chyba teploty	±0,5 °C
Rozsah měření teploty	-30 - 70 °C
Kalibrování	I9
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Paměť přístroje	16000
Druh produktu	Datový záznamník

Služby

Kalibrace DAkkSTeploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A
KalibrováníTeploměr prostorové teploty Typ B	027650 B

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------	---------------