



Indukční dotyk pro měření délky, Typ: 2004T



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434760 2004T
GTIN	4059192055059
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstkou Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření.

Úhlová redukce pro radiální výstup kabelu. Přiložená úhlová redukce umožňuje vedení kabelu pod úhlem.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

Technický popis

Opakovatelnost	0,1 μ m
Odchylka linearity při $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Měřicí síla na elektrické nule	0,75 \pm 0,15 N
Rozsah měření	± 3 mm
Odchylka linearity při $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Kompatibilita	Tesa
Označení výrobce	P 2004T

Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50