

**Datový záznamník bez USB dokovací stanice, Typ: 174H****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	474201 174H
GTIN	4029547010804
Třída artiklu	47B

**Popis****Provedení:**

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřících hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii. Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřicí cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat. Dodatečné měření a ukládání relativní vlhkosti.

**Rozsah dodávky:**

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu.

**Technický popis**

Rozsah měření teploty	-20 - 70 °C
Mezní chyba relativní vlhkosti	±3 %
Mezní chyba teploty	±0,5 °C
Délka	60 mm
Šířka	38 mm

Výška	18,5 mm
Kalibrování	I6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Paměť přístroje	16000
Druh produktu	Datový záznamník

### Služby

Kalibrování Teploměr a vlhkoměr Typ A	027660 A
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A

### Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------