

HOLEX**Hloubkoměr s úchylkoměrem, analogový, Rozsah měření: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434805 10
GTIN	4045197234124
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Kalený můstek s jemně lapovanou dosedací plochou. Díky upínacím kleštinám bezpečné upnutí úchylkoměru. **Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí – možnost přímého odečítání hloubky měření.** Hloubku měření lze zvětšit různě dlouhými dotykovými nástavci (č. 434920).

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 434807 vel. 10 resp. 30.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro měřicí dotyky č. 434920.

Technický popis

Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Rozsah měření	10 mm
Ø úchylkoměru	58 mm
Můstek šířka	16 mm
Můstek délka	80 mm

Ø dotyku	4 mm
Kalibrování	C8
Kalibrování	C1
Dílek stupnice	0,01 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	15 µm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

KalibrováníMeřicí můstek Typ B	023360 B
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Rýhovaná matice Závit M14X0,5	434806 M14X0,5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí Rozsah měření 10 mm	434807 10

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm

434920 70

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm

434920 30