

Mahr**Přesný úchylkoměr, ± rozsah měření / odečet: 25/0,5μm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434674 25/0,5
GTIN	4059192014261
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

V safírech uložené komplexní měřicí ústrojí je konstruováno velmi robustně, pro použití ve výrobě. Malá vratná vůle díky kuličkově vedenému měřicímu čepu, který se pohybuje téměř bez vůle. **Necitlivý na boční síly.** Pouzdro z jednoho kusu zvyšuje pevnost a přesnost. **Ochrana proti rázu přenosovou páčkou, která se při přetížení odklopí.** **Konstantní síla měření** díky tyčové pružině. **Velký zdvih naprázdno** pro pohodlné vkládání obrobků. Lze připojit snímací tlačítko či drátovou spoušť (zvláštní příslušenství). **Zřetelně čitelná stupnice. 2 toleranční značky** pro předběžné nastavení přípustné odchylky.

Text upoutávky:

Značky tolerancí

Přípojka

pro zdvihátko č. 434930

Jemné nastavení

aretovatelné (nulování).

Použití:

Jako referenční přístroj při sériových i jednorázových kontrolách.

Zvláštní příslušenství:

Zdvihátko č. 434930.

Technický popis

Šířka	63 mm
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Měřicí síla	1 N
\pm rozsah měření	25 μ m
Kalibrování	C3
Volný zdvih	2,8 mm
Odečet	0,5 μ m
Délka	95 mm
Výška	20 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Přesné indikátory

Služby

Kalibrování Přesný úchylkoměr Typ FZ	023180 FZ
Kalibrace DAkkS Přesný úchylkoměr Typ FZ	023190 FZ

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28

Zdvihátko Délka 500 mm	434930 500
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20

Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Zdvihátko Délka 140 mm	434930 140
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15