



Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí, Rozsah měření: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434807 10
GTIN	4031452160758
Třída artiklu	46C

Popis

Provedení:

Přesný úchylkoměr s kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. S **levoběžnou stupnicí** pro použití s měřicími můstky na hloubky a vnitřními měřicími přístroji.

Vhodné pro:

Hloubkoměry č. 434805. Přesné vnitřní měřicí přístroje č. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 a 435125.

Technický popis

Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 10 mm
Ø pouzdra	57 mm
Měřicí síla	0,7 - 1,4 N
Kalibrování	C1
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm

Norma	Výrobní norma
Ø úchylkoměru	58 mm
Ø dotyku	4 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	analogový
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10

Příslušenství

Skříčko úchylkoměru Typ 40	432010 40
----------------------------	-----------