



## Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS12/250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Třída artiklu	03S

### Popis

#### Provedení:

Motor s **velmi tichým chodem** zaručuje i při **trvalém provozu** dlouhou životnost. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Velmi robustní dvojitě brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

#### Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

### Technický popis

Označení výrobce	DS12/250
Maximální počet otáček	1450 min <sup>-1</sup>
Příkon	730 W
Hmotnost	47 kg
Šířka brusného kotouče T	32 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	51 mm
Ø brusného kotouče D	250 mm
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu

Dvojitá bruska

## Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Strojní stojan Vhodný pro stroj DS12	077513 DS12
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596510 NK36
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Úložný stůl na nástroje levý Typ AT1	077519 AT1
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596510 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596510 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Štít na ochranu zraku pro č. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596510 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Úložný stůl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596510 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36