



Datový záznamník, Typ: 175T2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Robustní, kompaktní 2kanálový záznamník s velkým, podsvíceným displejem. Interní paměť pro 1 milion naměřených hodnot. Vysoká bezpečnost dat také v případě prázdné baterie. Měřicí takt je možné nastavovat v rozsahu 10 sekund a 24 hodin. Životnost baterie ≥ 3 roky (měřicí takt 15 min., 25 °C). Dvě standardní rozhraní (mini USB a SD karta) pro snadné programování a načítání dat záznamníku přímým připojením k počítači. Přípojka pro 1 externí teplotní čidlo (typ NTC).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, zámku, 3 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu, softwar ComSoft Basic V5 je zdarma ke stažení.

Zvláštní příslušenství:

USB kabel 474183 vel. USB. Teplotní čidlo (typ NTC) na požádání.

Technický popis

Výška	30 mm
-------	-------

Ochranná třída IP	IP 65
Rozsah měření teploty (externí čidlo)	-40 – 120 °C
Šířka	55 mm
Externí typ snímače	NTC
Označení výrobce	175 T2
Mezní chyba teploty (interní čidlo)	±0,5 °C
Mezní chyba teploty (externí čidlo)	±0,3 °C
Rozsah měření teploty (interní čidlo)	-35 - 55 °C
Délka	89 mm
Kalibrování	I9
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní USB.
Druh produktu	Datový záznamník

Služby

Kalibrování Teploměr prostorové teploty Typ B	027650 B
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Teplotní čidlo Typ NTC	474170 NTC
USB kabel Typ USB	474183 USB