



Měřicí přístroj vlhkosti materiálu, Typ: 606-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Třída artiklu	47B

Popis

Použití:

Přesné měření vlhkosti materiálu díky uložení charakteristik pro různé druhy dřeva (např. buk, smrk, dub . . .) a různé materiály (např. B. beton, cihly, sádra . . .). Navíc měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu (výpočet rosného bodu).

Technický popis

Mezní chyba teploty	$\pm 0,5$ °C
Kalibrování	I6
Rozsah měření teploty	-10 - 50 °C
Délka	119 mm
Rozsah měření relativní vlhkosti	0 - 55 %
Výška	25 mm
Mezní chyba relativní vlhkosti	± 1 %
Šířka	46 mm

Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Měřicí přístroj vlhkosti materiálu

Služby

Kalibrování Teploměr a vlhkoměr Typ A	027660 A
Kalibrace DAkkS Teploměr a vlhkoměr Typ A	027670 A

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------