



Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí, Rozsah měření: 30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434807 30
GTIN	4031452160765
Třída artiklu	46C

Popis

Provedení:

Přesný úchylkoměr s kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. S **levoběžnou stupnicí** pro použití s měřicími můstky na hloubky a vnitřními měřicími přístroji.

Vhodné pro:

Hloubkoměry č. 434805.

Technický popis

Dílek stupnice	0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Ø pouzdra	57 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,8 - 1,6 N
Rozsah měření	0 - 30 mm
Norma	Výrobní norma

Ø dotyku	5 mm
Ø úchylkoměru	58 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	20 µm
Měřicí technika	analogový
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30

Příslušenství

Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58
----------------------------	-----------