



Datový záznamník, Typ: 175T3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Robustní, kompaktní 2kanálový záznamník s velkým, podsvíceným displejem. Interní paměť pro 1 milion naměřených hodnot. Vysoká bezpečnost dat také v případě prázdné baterie. Měřicí takt je možné nastavovat v rozsahu 10 sekund a 24 hodin. Životnost baterie ≥ 3 roky (měřicí takt 15 min., 25 °C). Dvě standardní rozhraní (mini USB a SD karta) pro snadné programování a načítání dat záznamníku přímým připojením k počítači. Přípojka pro 2 externí tepelná čidla (typ K a T) č. 474120, 474140 nebo 474150.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, zámku, 3 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu, softwar ComSoft Basic V5 je zdarma ke stažení.

Zvláštní příslušenství:

USB kabel 474183 vel. USB.

Technický popis

Označení výrobce	175 T3
Šířka	54 mm
Mezní chyba teploty (externí čidlo)	±0,5 (-50 až 70) °C
Délka	96 mm
Rozsah měření teploty (externí čidlo)	-50 do +1000 (typ K); -50 do +400 (typ T) °C
Ochranná třída IP	IP 65
Externí typ snímače	K a T
Výška	29 mm
Kalibrování	I8
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní USB.
Druh produktu	Datový záznamník

Služby

Kalibrace DAkkSIndikační zařízení teploty Počet vstupů 1	027510 1
KalibraceIndikační zařízení teploty Počet vstupů 1	027500 1

Příslušenství

Vestavný snímač typu K Typ EB	474140 EB
USB kabel Typ USB	474183 USB
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Pružný pár teplotních snímačů, skleněná tkanina typu K Délka 1500 mm	474150 1500
Teplotní snímač typu K Typ OF	474120 OF
Teplotní snímač typu K Typ EF	474120 EF