



Sada paralelních podložek



Údaje o objednávce

Artikové číslo	366753
GTIN	4045197559395
Třída artiklu	32D

Popis

Provedení:

Broušeno v párech, tvrdost 60 HRC. Přesnost: Výšková tolerance $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěracích apod.

Počet lišt: 8 paar

Šířka: 8 mm

Výška: 22 mm

Výška: 32 mm

Výška: 26 mm

Výška: 38 mm

Technický popis

Výška	22 mm
Výška	32 mm
Výška	26 mm
Výška	38 mm

Výška	42 mm
Výška	28 mm
Výška	17 mm
Výška	36 mm
Délka	200 mm
Šířka	8 mm
Počet lišt	8 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 17 mm	366770 17
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 22 mm	366770 22
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 26 mm	366770 26
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 28 mm	366770 28
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 32 mm	366770 32
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 36 mm	366770 36
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 38 mm	366770 38
Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366753 vel. 200×8 Šířka 42 mm	366770 42