

Mahr**Přesný úchylkoměr Gross-Millimes, ± rozsah měření / odečet: 120/1μm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

V safírech uložené komplexní měřicí ústrojí je konstruováno velmi robustně, pro použití ve výrobě. Malá vratná vůle díky kuličkově vedenému měřicímu čepu, který se pohybuje téměř bez vůle. **Necitlivý na boční síly.** Pouzdro z jednoho kusu zvyšuje pevnost a přesnost. **Ochrana proti rázu přenosovou páčkou, která se při přetížení odklopí.** **Konstantní síla měření** díky tyčové pružině. **Velký zdvih naprázdno** pro pohodlné vkládání obrobků. Lze připojit snímací tlačítko či drátovou spoušť (zvláštní příslušenství). **Zřetelně čitelná stupnice. 2 toleranční značky** pro předběžné nastavení přípustné odchylky.

Mechanicky přesný úchylkoměr **Gross-Millimes**. Díky velkým rozměrům, velmi dobře čitelná stupnice.

Použití:

Jako referenční přístroj při sériových i jednorázových kontrolách.

Rozsah dodávky:

Včetně zdvihátka.

Technický popis

Kalibrování	C3
-------------	----

Volný zdvih	4 mm
Šířka	125 mm
Odečet	1 μm
Upínací stopka \varnothing h6	28 mm
Měřicí síla	3,5 N
Výška	34 mm
Délka	212 mm
\pm rozsah měření	120 μm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Přesné indikátory

Služby

Kalibrování Přesný úchylkoměr Typ FZ	023180 FZ
Kalibrace DAkkSPřesný úchylkoměr Typ FZ	023190 FZ

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Zdvihátko Délka 500 mm	434930 500
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Zdvihátko Délka 140 mm	434930 140
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28

Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24