

## Mitutoyo

### Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 30mm



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	434651 30
GTIN	4946368500324
Třída artiklu	44A

## Popis

### Provedení:

Bezchybné odečítání na velkoplošném digitálním a zároveň analogovém displeji. **Síťové napájení vhodné pro trvalá měření.** Pevné pouzdro; přesně uložená dotyková tyčka.

### Funkce:

- **Změna zbarvení při překročení tolerance.**
- **MAX/MIN uložení hodnoty.**
- **Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).**
- **Zobrazení nulového bodu např. pro měření tolerancí.**
- **Přepínání směru měření.**
- **Možnost externího řízení a předávání dat ven.**
- **Dálkové ovládání (zvláštní příslušenství).**

### Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, dálkové ovládání, Digimatic Presetter.

## Technický popis

Kalibrování	C1
-------------	----

Měřicí síla	≤ 2 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Volitelný odečet	0,001 / 0,0005 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,0015 mm
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30

## Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39

Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Připojovací kabel Typ D2	498430 D2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28

Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Připojovací kabel Typ USB2	498430 USB2
Připojovací kabel Typ D1	498430 D1
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Výkyvný dotyk	434912