

Mahr**Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný, Typ: 1300MA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstkou Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření. Vakuový zdvih.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen. Díky konektoru přímo na dotyku ideální pro měřicí přípravky.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

Technický popis

Odchylka linearity při $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Kompatibilita	Mahr
Opakovatelnost	0,1 μ m
Odchylka linearity při $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Rozsah měření	± 2 mm
Měřicí síla na elektrické nule	0,75 \pm 0,15 N

Označení výrobce	P 1300MA
Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk