

Mitutoyo

Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434651 60
GTIN	4946368500461
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Bezchybné odečítání na velkoplošném digitálním a zároveň analogovém displeji. **Síťové napájení vhodné pro trvalá měření.** Pevné pouzdro; přesně uložená dotyková tyčka.

Funkce:

- **Změna zbarvení při překročení tolerance.**
- **MAX/MIN uložení hodnoty.**
- **Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).**
- **Zobrazení nulového bodu např. pro měření tolerancí.**
- **Přepínání směru měření.**
- **Možnost externího řízení a předávání dat ven.**
- **Dálkové ovládaní (zvláštní příslušenství).**

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, dálkové ovládaní, Digimatic Presetter.

Technický popis

Kalibrování	C1
-------------	----

Upínací stopka Ø h6	8 mm
Měřicí síla	2,5 N
Volitelný odečet	0,001 / 0,0005 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,0025 mm
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023000 100
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14

Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Výkyvný dotyk	434912
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Připojovací kabel Typ USB2	498430 USB2
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Připojovací kabel Typ D1	498430 D1

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Zalomený držák úchylkoměřů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Připojovací kabel Typ D2	498430 D2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100