

**Mahr****Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný, Typ: 1300TA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434750 1300TA
GTIN	4059192016470
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstkou Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření. Vakuový zdvih.

**Funkce:**

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen. Díky konektoru přímo na dotyku ideální pro měřicí přípravky.

**Rozsah dodávky:**

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

**Zvláštní příslušenství:**

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

**Technický popis**

Měřicí síla na elektrické nule	0,75 ±0,15 N
Opakovatelnost	0,1 μm
Kompatibilita	Tesa
Rozsah měření	±2 mm
Odchylka linearity při ±0,5 mm	1 μm
Odchylka linearity při ±1,0 mm	3 μm

Označení výrobce	P 1300TA
Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk