

Garant**Kompaktní upínače, Typ: 47****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370142 47
GTIN	4045197602497
Třída artiklu	31L

Popis**Provedení:**

Plášť a přítlačné rameno ze zušlechtěné nerezové oceli, díky tomu s vysokou zatížitelností.

Tlačný prvek uložený na kuličce s pružinou lze rychle a bez použití náradí vyměnit. Ochrana před vnitřním znečištěním speciálním polyamidovým těsněním.

Výhoda:

Kompaktní konstrukce, cca o 30 % menší než srovnatelné modely. Časově úsporné automatické upínání a uvolňování.

Norma DIN 912 lze použít válcové šrouby (M10 / M12).

Zvláštní příslušenství:

Č. 370350 upínací klíč, č. 370430 tlačné prvky.

Upínací výška S: -1 - 90 mm

Délka L: 95 mm

Šířka B: 35 mm

Výška H: 81 mm

Přítlačné rameno r: 75 mm

Maximální upínací síla: 16 kN

Technický popis

Maximální upínací síla	16 kN
------------------------	-------

Přítlačné rameno r	75 mm
Vyložení A	47 mm
Upínací výška S	-1 - 90 mm
Montážní otvor pro šrouby s válcovou hlavou DIN 912	M10 / M12
Výška H	81 mm
Šířka B	35 mm
Délka L	95 mm
Maximální utahovací moment	105 Nm
Druh produktu	Kompaktní upínače

Příslušenství

Výškový podstavec pro kompaktní upínače Typ 80	370145 80
Upínací klíč OK 11 pro Monobloc, Duo a nářadí na napínání řetězu	370350
Tlakový člen Typ číslo 5	370430 5
Tlakový člen Typ číslo 1	370430 1
Tlakový člen Typ číslo 2	370430 2
Tlakový člen Typ číslo 4	370430 4
Tlakový člen Typ číslo 3	370430 3
Výškový podstavec pro kompaktní upínač Výška H 80 mm	370146 80