

Mahr**Páčkový úchylkoměr s vodorovným číselníkem, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436355 0,4/28
GTIN	4059192013196
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **vodorovně orientovaným číselníkem**.

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické. **Rozlišení 1/100**.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchyly 10 μm , celkový rozsah odchytek 13 μm , oblast necitlivosti měření 3 μm . **Rozlišení 0,002/0,001** – rozsah odchyly 2 μm , celkový rozsah odchytek 4 μm , oblast necitlivosti měření 2 μm .

Technický popis

Měřicí síla	0,2 N
Ø pouzdra	28 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Celkové rozpětí odchytek $f_{\text{celk.}}$	13 μm
Odečet	0,01 mm
Rozpětí odchytek f_e	10 μm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	14,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchlkomer

Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

Příslušenství

436371 1

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 1 mm

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 2R mm

436371 2R

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm

359680 120

Středicí držák Typ

436512

4hranný držák na malé dotyky

436510

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 2 mm

436371 2

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 3 mm

436371 3