

**Garant****Kompaktní upínače, Typ: 67****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370142 67
GTIN	4045197605900
Třída artiklu	31L

**Popis****Provedení:**

Plášť a přitlačné rameno ze zušlechtěné nerezové oceli, díky tomu s vysokou zatížitelností.

Tlačný prvek uložený na kuličce s pružinou lze rychle a bez použití nářadí vyměnit. Ochrana před vnitřním znečištěním speciálním polyamidovým těsněním.

**Výhoda:**

Kompaktní konstrukce, cca o 30 % menší než srovnatelné modely. Časově úsporné automatické upínání a uvolňování.

Norma DIN 912 lze použít válcové šrouby (M10 / M12).

**Zvláštní příslušenství:**

Č. 370350 upínací klíč, č. 370430 tlačné prvky.

Upínací výška S: -8 - 100 mm

Délka L: 95 mm

Šířka B: 35 mm

Výška H: 81 mm

Přitlačné rameno r: 94 mm

Maximální upínací síla: 12 kN

**Technický popis**

Upínací výška S	-8 - 100 mm
-----------------	-------------

Vyložení A	67 mm
Montážní otvor pro šrouby s válcovou hlavou DIN 912	M10 / M12
Přítlačné rameno r	94 mm
Maximální upínací síla	12 kN
Výška H	81 mm
Šířka B	35 mm
Délka L	95 mm
Maximální utahovací moment	105 Nm
Druh produktu	Kompaktní upínače

## Příslušenství

Upínací klíč OK 11 pro Monobloc, Duo a náradí na napínání řetězu	370350
Tlakový člen Typ číslo 1	370430 1
Tlakový člen Typ číslo 5	370430 5
Tlakový člen Typ číslo 4	370430 4
Výškový podstavec pro kompaktní upínač Výška H 80 mm	370146 80
Tlakový člen Typ číslo 2	370430 2
Výškový podstavec pro kompaktní upínače Typ 80	370145 80
Tlakový člen Typ číslo 3	370430 3