

Mahr**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,2/40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Rozlišení 2/1000.

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření v jednom směru	0,2 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μm
Rozpětí odchylek f_e	3 μm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	5 μm
Měřicí síla	0,15 N
\varnothing pouzdra	40 mm
Odečet	0,002 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Délka dotykového raménka	14,5 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm \varnothing měřicí kuličky 1 mm	436371 1
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm \varnothing měřicí kuličky 2 mm	436371 2

Náhradní sklo pro páčkový úchylkoměr Vnější Ø 40 mm	436328 40
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 3 mm	436371 3
Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm	436311 8
4hranný držák na malé dotyky	436510
TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436371 2R
Středicí držák Typ	436512
Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm	436311 4
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120