

**Mahr****Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,1/28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

**Rozlišení 2/1000.**

**Mahr** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

**Použití:**

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

**Náhradní díl:**

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

## Technický popis

Ø pouzdra	28 mm
Odečet	0,002 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,1 mm
Rozpětí odchylek $f_e$	3 $\mu$ m
Oblast necitlivosti měření $f_u$	2 $\mu$ m
Měřicí síla	0,15 N
Celkové rozpětí odchylek $f_{celk.}$	4 $\mu$ m
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	14,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

## Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Příslušenství

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436371 2
4hranný držák na malé dotyky	436510
	436371 1

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 1 mm

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm

436311 4

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm

436311 8

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm

359680 120

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 3 mm

436371 3

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm

436371 2R

Středicí držák Typ

436512