

**Kompaktní upínače Monobloc, Vyložení A: 62mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370150 62
GTIN	4045197312884
Třída artiklu	39K

**Popis****Provedení:**

Kompaktní upínáky pro svislé stlačení

**Zvláštní příslušenství:**

viz č. 370350 – 370560.

**Upozornění:**

Upevňovací šrouby č. 370450 – 370470 nejsou součástí dodávky.

**Technický popis**

Upínací výška S	-8 - 102 mm
Vyložení A	62 mm
Maximální upínací síla	12 kN
Výška H	89 mm
Šířka B	40 mm
Délka L	108 mm
Maximální utahovací moment	80 Nm
Řada	monobloc

Druh produktu

Kompaktní upínače

---

**Příslušenství**

Upínací klíč OK 11 pro Monobloc, Duo a nářadí na napínání řetězu

370350