

GIROD

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 36,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,25/29mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

GIROD – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť, necitlivý na působení magnetických polí. **Swiss Made.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Rozpětí odchylek f_e	10 μm
\varnothing pouzdra	29 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μm
Odečet	0,01 mm
Měřicí síla	0,07 N
Rozsah měření v jednom směru	0,25 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	13 μm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Délka dotykového raménka	36,5 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

Příslušenství

4hranný držák na malé dotyky	436510
Středicí držák Typ	436512
TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm \varnothing měřicí kuličky 2 mm	436240 2
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120

