

Mahr**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 9,1 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,07/40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu, a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště. **Rozlišení 1/1000.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Měřicí síla	0,2 N
Odečet	0,001 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	2 μ m
Celkové rozpětí odchylek $f_{celk.}$	4 μ m
\varnothing pouzdra	40 mm
Rozpětí odchylek f_e	3 μ m
Rozsah měření v jednom směru	0,07 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Délka dotykového raménka	9,1 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Středicí držák Typ	436512
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
4hranný držák na malé dotyky	436510
TK dotyky délka dotykového raménka 9,1 mm \varnothing měřicí kuličky 2 mm	436423 2