

Mitutoyo**Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 50-150 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	435202 50-150
GTIN	4946368612522
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi příkládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na Ø otvoru.

Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu Ø přesnosti , válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 432050 vel. 10/58 s odečítáním po 1/100 mm.

Kalibrování: C4

Přesnost opakování bez úchylkoměru: 0,5 µm

Hloubka měření: 150 mm

Počet měřicích čepů: 11

Šířka středícího talíře: 38 mm

Technický popis

Rozsah měření	50 - 150 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Hloubka měření	150 mm

Počet měřicích čepů	11
Šířka středícího talíře	38 mm
Norma	Výrobní norma
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C1
Kalibrování	C4
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	013210 10
Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 160 mm	013520 160
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrování Vnitřní měřicí přístroj (konstrukce B + C) Maximální rozsah měření 160 mm	023210 160

Příslušenství

Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 0,5 mm	435230 0,5
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 3 mm	435230 3
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 1 mm	435230 1
Adaptér pro 2bodové přesné vnitřní měřicí přístroje SU 1 ks Typ 35-90	439914 35-90
Distanční kroužek vnitřní Ø 6,3 mm Šířka kroužku 2 mm	435230 2
úchylkoměr Rozsah měření / Ø pouzdra 10/58 mm	432050 10/58