

HOLEX**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 13,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/29mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S rozlišením 1/100.

HOLEX – Cenově výhodné provedení s měřicí kuličkou z TK.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 4 mm.

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

Technický popis

Měřicí síla	0,15 N
Rozsah měření v jednom směru	0,4/29 mm
Ø pouzdra	29 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	13,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
4hranný držák na malé dotyky	436510
Středící držák Typ	436512
TK dotyk délka dotykového raménka 13,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436361 2

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm

436311 4

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm

436311 8