

Mahr**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/29mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436301 0,4/29
GTIN	4059192013332
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S rozlišením 1/100.

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

Technický popis

Ø pouzdra	29 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Odečet	0,01 mm
Měřicí síla	0,15 N
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Páčekový úchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Náhradní sklo pro páčekový úchylkomer Vnější Ø 30 mm	436328 30
Středicí držák Typ	436512
4hranný držák na malé dotyky	436510
Upínací stopka pro páčekový úchylkomer Stopka Ø h6 4 mm	436311 4
	436371 3

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 3 mm

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8
mm

436311 8

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 2 mm

436371 2

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm

359680 120

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 2R mm

436371 2R

TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí
kuličky 1 mm

436371 1