

HOLEX

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 13,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Třída artiklu	42C

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S rozlišením 1/100.

HOLEX – Cenově výhodné provedení s měřicí kuličkou z TK.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 4 mm.

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

Technický popis

Ø pouzdra	40 mm
Měřicí síla	0,15 N
Rozsah měření v jednom směru	0,4/40 mm
Odečet	0,01 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	13,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Středicí držák Typ	436512
4hranný držák na malé dotyky	436510
TK dotyk délka dotykového raménka 13,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436361 2
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4
mm

436311 4

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8
mm

436311 8