

Mahr

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 41,2 / 32,3 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,25/29mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436351 0,25/29
GTIN	4059192013523
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Oblast necitlivosti měření f_u	5 μm
Rozpětí odchylek f_e	10 μm
\varnothing pouzdra	29 mm
Měřicí síla	0,07 N
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,25 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	13 μm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Délka dotykového raménka	41,2 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Středicí držák Typ	436512
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
TK dotyky délka dotykového raménka 32,3 mm \varnothing měřicí kuličky 2 mm	436354 2

TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436321 2
TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm Ø měřicí kuličky 2R mm	436321 2R
4hranný držák na malé dotyky	436510
Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm	436311 8
Náhradní sklo pro páčkový úchylkoměr Vnější Ø 30 mm	436328 30
Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm	436311 4