



Páčkový úchylkoměr P-Line, délka raménka dotyku 36 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 3/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

Velký rozsah měření 3 mm. Stejný směr chodu (po směru hodinových ručiček) ukazatele v obou směrech měření.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Rozpětí odchylek f_e	20 μm
Rozsah měření v jednom směru	1,5 mm
Měřicí síla	0,2 N
Oblast necitlivosti měření f_u	7 μm
\varnothing pouzdra	40 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	26 μm
Rozsah vyklopení	2×90 stupeň
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Délka dotykového raménka	32,26 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
TK dotyky délka dotykového raménka 36 mm \varnothing měřicí kuličky 2 mm	436324 2
4hranný držák na malé dotyky	436510

