

**Mahr****Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,8/40mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 436301 0,8/40 |
| GTIN           | 4059192013608 |
| Třída artiklu  | 43A           |

**Popis****Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

**S rozlišením 1/100.**

**Mahr** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

**Použití:**

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

**Náhradní díl:**

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

**Upozornění:**

**Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01** – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

**Technický popis**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Odečet                       | 0,01 mm            |
| Měřicí síla                  | 0,15 N             |
| Ø pouzdra                    | 40 mm              |
| Rozsah měření v jednom směru | 0,8 mm             |
| Rozsah vyklopení             | 2×110 stupeň       |
| Upínací stopka Ø h6          | 8 mm               |
| Ø měřicí kuličky             | 2 mm               |
| Norma                        | DIN 2270           |
| Měřicí technika              | analogové          |
| Obal                         | Stabilní box       |
| Kalibrování                  | C5                 |
| Druh produktu                | Packovy uchylkomer |

**Služby**

|  |               |
|--|---------------|
| Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG     | 023330 ANALOG |
| Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG | 023340 ANALOG |

**Příslušenství**

|   |           |
|---|-----------|
| TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2R mm | 436371 2R |
| TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 3 mm  | 436371 3  |
| Náhradní sklo pro páčkový úchylkoměr Vnější Ø 40 mm               | 436328 40 |
| Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm            | 436311 4  |

|  |            |
|--|------------|
| TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm | 436371 2   |
| 4hranný držák na malé dotyky                                     | 436510     |
| Středicí držák Typ   | 436512     |
| TK dotyky délka dotykového raménka 14,5 mm Ø měřicí kuličky 1 mm | 436371 1   |
| Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm           | 436311 8   |
| Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm                       | 359680 120 |