

Mahr

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 41,2 / 32,3 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,5/38mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 436351 0,5/38 |
| GTIN | 4059192013141 |
| Třída artiklu | 43A |

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické. Délka dotykového raménka 32,3 mm.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

| | |
|---|-------------------|
| Měřicí síla | 0,07 N |
| Rozsah měření v jednom směru | 0,5 mm |
| Rozpětí odchylek f_e | 10 μ m |
| Oblast necitlivosti měření f_u | 4 μ m |
| Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$ | 13 μ m |
| \varnothing pouzdra | 38 mm |
| Odečet | 0,01 mm |
| Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň |
| Upínací stopka \varnothing h6 | 8 mm |
| Délka dotykového raménka | 32,3 mm |
| \varnothing měřicí kuličky | 2 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | C5 |
| Druh produktu | Packovy uchlkomer |

Služby

| | |
|---|---------------|
| Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG | 023330 ANALOG |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Upínací stopka pro páčkový úchlkoměr Stopka \varnothing h6 4 mm | 436311 4 |
| TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm \varnothing měřicí kuličky 2R mm | 436321 2R |

| | |
|--|------------|
| Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm | 436311 8 |
| TK dotyky délka dotykového raménka 32,3 mm Ø měřicí kuličky 2 mm | 436354 2 |
| Středicí držák Typ | 436512 |
| Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm | 359680 120 |
| TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm Ø měřicí kuličky 2 mm | 436321 2 |
| 4hranný držák na malé dotyky | 436510 |