

**GIROD**

**Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 12,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/40mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Třída artiklu	46Q

**Popis****Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

**S rozlišením 1/100.**

**GIROD** – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť, necitlivý na působení magnetických polí. **Swiss Made.**

**Použití:**

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího Ø čepu 8 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

**Náhradní díl:**

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

**Upozornění:**

**Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01** – rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.

## Technický popis

Odečet	0,01 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Ø pouzdra	40 mm
Měřicí síla	0,15 N
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	12,5 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

## Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Příslušenství

4hranný držák na malé dotyky	436510
Středicí držák Typ	436512
TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436210 2
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120