

GIROD

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 12,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,1/40mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	436250 0,1/40
GTIN	2050001046642
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Rozlišení 2/1000.

GIROD – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Robustní plášť, necitlivý na působení magnetických polí. **Swiss Made.**

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Upozornění:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,002/0,001 – rozsah odchylky 2 μm , celkový rozsah odchylek 4 μm , oblast necitlivosti měření 2 μm .

Technický popis

Měřicí síla	0,15 N
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	4 μm
Oblast necitlivosti měření f_u	2 μm
Odečet	0,002 mm
Rozpětí odchylek f_e	2,7 μm
\varnothing pouzdra	40 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,1 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Délka dotykového raménka	12,5 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Norma	DIN 2270
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční radius 120 mm	359680 120
Středicí držák Typ	436512

4hranný držák na malé dotyky

436510

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí
kuličky 2 mm

436210 2