

Mahr

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 41,2 / 32,3 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,25/38mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Páčkové úchylkoměry s **dlouhým dotykovým raménkem. Rozlišení 1/100.**

Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Měřicí síla	0,07 N
Ø pouzdra	38 mm
Rozpětí odchylek f_e	10 μ m
Oblast necitlivosti měření f_u	5 μ m
Odečet	0,01 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	13 μ m
Rozsah měření v jednom směru	0,25 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	41,2 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436321 2
4hranný držák na malé dotyky	436510
	436321 2R

TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm Ø měřicí kuličky 2R mm

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm

359680 120

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 4 mm

436311 4

Upínací stopka pro páčkový úchylkoměr Stopka Ø h6 8 mm

436311 8

TK dotyky délka dotykového raménka 32,3 mm Ø měřicí kuličky 2 mm

436354 2

Středicí držák Typ

436512