

**Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370680 14
GTIN	4020772070281
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Délka drážky f	40 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1412100
Vzdálenost hrotu e k drážce	21 mm
Šířka drážky a	14 mm
Upínací výška h	10 - 38 mm
Délka L	100 mm

Šířka B	40 mm
Výška H	20 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Upínací příložka

Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 12 mm	370750 12
-----------------------------------	-----------